



47517106



**Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.1, antracit mat**

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

Jmenovité napětí 250 V

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud 16 A

**Frekvence**

Frekvence 50 - 60 Hz

**Materiál**

Barva Antracit

Kód RAL 7021

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený  
Lakované

**Rozměry**

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Počet jednotek 1

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

Vestavěná hloubka 32 mm

**Připojení**

Typ konektoru/zástrčky Zásuvná svorka

**Instalace, montáž**

Montáž Zapuštěná montáž

**Konektivita**

Typ připojení Zásuvná přípojka

Druh montáže Upevnění šrouby  
Upevnění příchytkou

**Vybavení**

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ano

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním světlem Ne

Zámek Ne

**Příslušenství**

Popisové pole Ne

**Kryt, dveře**

Typ víka Výklopný kryt se vrátí zpět

**Kapacita**

Počet modulů 1

**Bezpečnost**

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ano

Mechanická odolnost IK IK05

Stupeň krytí IP IP20

**Funkce**

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

---

**Texty**

Potisk		Bez potisku
Kryt		Centrální krycí deska
Ochrana	Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku VDE0620-1:2021-02	
Typ připojení		S bezšroubovými svorkami

---

**Vhodné pro**

K.x

---

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano