



47517106



**Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, антрацит, 16A/250В К.1**

**Технічні характеристики**

**Напруга**

Номінальна напруга 250 V

**Електричний струм**

Номінальний струм 16 A

**Частота**

Частота 50 - 60 Hz

**Матеріали**

Colour Антрацит

Код RAL 7021

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений  
Покриті лаком

**Розміри**

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Кількість одиниць 1

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 35 mm

Вбудована глибина 32 mm

**Під'єднання**

Тип роз'єму/штекера Вставний термінал

**Установлення, монтаж**

Монтаж на Внутрішня установка

**Підключення**

Тип з'єднання Штекерне з'єднання

Тип монтажу Монтаж гвинтами  
Гачкове кріплення

**Обладнання**

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Так

З круглим захисним заземлювальним штифтом Ні

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

**Акcesуари**

Має поле для маркування Ні

**Кришка, дверцята**

Тип кришки Відкидна кришка відкидається назад

**Емність**

Кількість модулів 1

**Безпека**

З посиленим захистом від контакту Так

Ударостійкість IK IK05

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

**Функції**

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Ні

---

**Тексти**

Відбиток	Без надруку
Накладка	Центральна кришка
Захист	Покращений захист від дотику VDE0620-1:2021-02
Тип з'єднання	Зі вставними клемми

---

**Сумісний із**

К.х

---

**Sustainability**

Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так