



Sensore a tasti doppio con regolat. di temperatura KNX - Serie Q.1/Q.3 allum.

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Funzioni

Con termostato per ambienti	Si
-----------------------------	----

Serie

Altezza	17 mm
Larghezza	56,40 mm

Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento	6
--------------------------------	---

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED	Si
----------------------	----

Materiali

Colore	Alluminio
Codice RAL	9006
Materiale	Materiale termoplastico
finitura superficiale	Vellutato

Acessori

Con campo per l'etichetta	Si
---------------------------	----

Schermo

Con display	Si
-------------	----

Testo

Funzione	Per funzioni interruttore, pulsante passo-passo, dimmer, veneziane e di impostazione della temperatura Con funzione di protezione valvola
Modalità di esercizio	Modalità di esercizio di regolazione: esercizio comfort, stand-by, notturno e protezione antigelo/caldo
Protezione	Con protezione antismontaggio
Temperatura	Misurazione temperatura tramite sonda interna e/o esterna con calcolo valore medio

Sostenibilità

Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si