



TYA670D

Passerelle KNX/EIB-DALI

Caractéristiques techniques

Equipement

Serveur web Oui

Tension

Tension de service 240 - 240 V

Tension de service par bus 21 - 32 V

Connectivité

Type d'interface Bus / passerelle Media Interface système d'éclairage/DALI

Réglages

Modes de configuration supportés ETS

Puissance

Puissance consommée VA 0,15 VA

Sécurité

Classe de protection (IP) IP30

Equipement

Nombre de canaux 1

Conditions d'utilisation

Température de service 5 - 45 °C

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

Dimensions

Largeur 72 mm

Dimensions 90 x 72 mm

Profondeur 70 mm

Largeur en modules 4

Textes

Tension Comme maître DALI et alimentation en tension pour appareils DALI

Type de raccordement Avec bornes à vis

Durabilité

Sans halogène Oui

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui