



TYA670D



KNX/DALI Gateway

Technické vlastnosti

Vybavení

Webový server	Ano
---------------	-----

Napětí

Provozní napětí	240 - 240 V
Provozní napětí nad sběrnici	21 - 32 V

Konektivita

Typ sběrnice systému rozhraní/mediální brány	Rozhraní světelného systému/DALI
--	----------------------------------

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	ETS
-----------------------------	-----

Výkon

Příkon VA	0,15 VA
-----------	---------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP30
-----------------	------

Vybavení

Počet kanálů	1
--------------	---

Podmínky použití

Provozní teplota	5 - 45 °C
------------------	-----------

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED	Ano
------------------	-----

Rozměry

Šířka	72 mm
Rozměry	90 x 72 mm
Hloubka	70 mm
Počet jednotek šířky	4

Texty

Napětí	Jako Master DALI a napájení pro přístroje DALI
Typ připojení	Se šroubovými svorkami

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano