




75662726



Sensore a tasti doppio con regolat. di temperatura KNX - Serie Q.1/Q.3 antracite

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Funzioni

Con termostato per ambienti Sì

Serie

Profondità di installazione	21,40 mm
Profondità delle scatole da incasso	25 mm
Altezza	70,90 mm
Larghezza	70,90 mm
Profondità	34,80 mm

Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento 6

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED Sì

Materiali

Colore	Antracite
Codice RAL	7021
Materiale	Materiale termoplastico
finitura superficiale	Vellutato

Accessori

Con campo per l'etichetta Sì

Schermo

Con display Sì

Testo

Funzione	Per funzioni interruttore, pulsante passo-passo, dimmer, veneziane e di impostazione della temperatura Con funzione di protezione valvola
Modalità di esercizio	Modalità di esercizio di regolazione: esercizio comfort, stand-by, notturno e protezione antigelo/caldo
Protezione	Con protezione antismontaggio
Temperatura	Misurazione temperatura tramite sonda interna e/o esterna con calcolo valore medio

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì