





75662726



Q.1 Przycisk 2-kr z reg. temp. i wyśw., antracyt, aks

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Funkcje

Z termostatem pokojowym Tak

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	21,40 mm
Wbudowane puszki podtynkowe	25 mm
Wysokość	70,90 mm
Szerokość	70,90 mm
Głębokość	34,80 mm

Sprzęt

Liczba punktów sterowania 6

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED Tak

Materiały

Kolor	Antracyt
Kod RAL	7021
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni	Aksamitny

Akcesoria

Posiada pole opisowe Tak

Ekran

Z wyświetlaczem Tak

Dodatkowe informacje

Funkcja	Do funkcji załączania, załączania chwilowego, ściemniania, rolet oraz regulacji temperatury Z funkcją ochrony zaworów
Rodzaj pracy	Tryby pracy regulatora: komfort, standby, noc oraz zabezpieczenie przed zamrożeniem/przeegraniem
Ochrona	Z zabezpieczeniem przed demontażem
Temperatura	Pomiar temperatury przez czujnik wewnętrzny i/lub zewnętrzny z określeniem wartości

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak