




75662726



Q.x - BP KNX 2 teclas+termóst., antr

Características técnicas

Instalação / montagem

| | |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

Condições de utilização

| | |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 45 °C |
|------------------------------|------------|

Funções

| | |
|---|-----|
| Com controlador de temperatura ambiente | Sim |
|---|-----|

Dimensões

| | |
|--|----------|
| Profundidade da montagem | 21,40 mm |
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 25 mm |
| Altura | 70,90 mm |
| Largura | 70,90 mm |
| Profundidade | 34,80 mm |

Equipamento

| | |
|-----------------------------|---|
| Número de pontos de comando | 6 |
|-----------------------------|---|

Comandos e sinalizadores

| | |
|-----------------------|-----|
| Com sinalizadores LED | Sim |
|-----------------------|-----|

Materiais

| | |
|------------|---------------|
| Cor | Antracite |
| Código RAL | 7021 |
| Material | Termoplástico |
| Acabamento | Aveludado |

Ecrã

| | |
|-------------|-----|
| Com display | Sim |
|-------------|-----|

Acessórios

| | |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Sim |
|--------------------------|-----|

Textos

| | |
|-----------------------|--|
| Função | Para funções para interruptor, botão de pressão, reóstato, estores e termóstato Com função de proteção de válvula |
| Modo de funcionamento | Modos de funcionamento do controlador: conforto, espera, noite e modo de proteção contra frio/calor |
| Proteção | Com proteção contra desmantelamento |
| Temperatura | Medição da temperatura por meio de um sensor interno e/ou externo com formação de valor médio |

Sustentabilidade

| | |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHS | Sim |