




75662726



**ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΝΧ 4 ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

**Λειτουργίες**

Με θερμοστάτη Ναι

**Διαστάσεις**

Ενσωματωμένο βάθος	21,40 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	25 mm
Ύψος	70,90 mm
Πλάτος	70,90 mm
Βάθος	34,80 mm

**Εξοπλισμός**

Αριθμός δυαδικών εισόδων 6

**Έλεγχοι και ενδείξεις**

Με ένδειξη LED Ναι

**Υλικά**

Χρώμα	Ανθρακί
Κωδικός RAL	7021
Υλικό	Θερμοπλαστικό
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ

**Οθόνη**

Με οθόνη Ναι

**Παρελκόμενα**

Πλακίδια με θέση επιγραφής Ναι

**Κείμενο**

Λειτουργία	Για λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν , ρυθμιστή έντασης φωτισμού (dimmer), περσίδων και θερμοστάτη Με λειτουργία προστασίας βαλβίδας
Τρόπος λειτουργίας	Τρόπος λειτουργίας ανιχνευτή: comfort, αναμονή, νυχτερινή λειτουργία, προστασία έναντι παγετού/θέρμανσης
Ασφάλεια	Με προστασία αποσυναρμολόγησης
Θερμοκρασία	Μέτρηση θερμοκρασίας μέσω εσωτερικού ή/και εξωτερικού αισθητήρα με σχηματισμό μέσης τιμής

**Βιωσιμότητα**

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι