


75662729



Sensore a tasti doppio con Termostato KNX - Serie Q.1/Q.3 Bianco pol.

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Funzioni

Con termostato per ambienti Sì

Serie

Profondità di installazione 21,40 mm
 Profondità delle scatole da incasso 25 mm
 Altezza 70,90 mm
 Larghezza 70,90 mm
 Profondità 34,80 mm

Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento 6

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED Sì

Materiali

Colore Bianco polare
 Codice RAL 9010
 Materiale Materiale termoplastico
 finitura superficiale Vellutato

Accessori

Con campo per l'etichetta Sì

Schermo

Con display Sì

Testo

Funzione Per funzioni interruttore, pulsante passo-passo, dimmer, veneziane e di impostazione della temperatura
Con funzione di protezione valvola
 Modalità di esercizio Modalità di esercizio di regolazione: esercizio comfort, stand-by, notturno e protezione antigelo/caldo
 Protezione Con protezione antimontaggio
 Temperatura Misurazione temperatura tramite sonda interna e/o esterna con calcolo valore medio

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì
 Conformità ROHS Sì