


75662729



**Sensore a tasti doppio con Termostato KNX - Serie Q.1/Q.3 Bianco pol.**

**Caratteristiche tecniche**

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

**Funzioni**

Con termostato per ambienti	Si
-----------------------------	----

**Serie**

Profondità di installazione	21,40 mm
Profondità delle scatole da incasso	25 mm
Altezza	70,90 mm
Larghezza	70,90 mm
Profondità	34,80 mm

**Equipaggiamento**

Numero di punti di azionamento	6
--------------------------------	---

**Controlli e indicatori**

Con indicatore a LED	Si
----------------------	----

**Materiali**

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
Materiale	Materiale termoplastico
finitura superficiale	Vellutato

**Acessori**

Con campo per l'etichetta	Si
---------------------------	----

**Schermo**

Con display	Si
-------------	----

**Testo**

Funzione	Per funzioni interruttore, pulsante passo-passo, dimmer, veneziane e impostazione della temperatura Con funzione di protezione valvola
----------	---

Modalità di esercizio	Modalità di esercizio di regolazione: esercizio comfort, stand-by, notturno e protezione antigelo/caldo
-----------------------	---

Protezione	Con protezione antimontaggio
------------	------------------------------

Temperatura	Misurazione temperatura tramite sonda interna e/o esterna con calcolo valore medio
-------------	--

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si