


75662729



Q.1/Q.3 Przycisk 2-kr z reg. temp. i wysw. biały, aks

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Funkcje

Z termostatem pokojowym Tak

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 21,40 mm
 Wbudowane puszkę podtynkowe 25 mm
 Wysokość 70,90 mm
 Szerokość 70,90 mm
 Głębokość 34,80 mm

Sprzęt

Liczba punktów sterowania 6

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED Tak

Materiały

Kolor Biały
 Kod RAL 9010
 Materiał Tworzywo termoplastyczne
 Wykończenie powierzchni Aksamitny

Akcesoria

Posiada pole opisowe Tak

Ekran

Z wyświetlaczem Tak

Dodatkowe informacje

Funkcja Do funkcji załączania, załączania chwilowego, ściemniania, rolet oraz regulacji temperatury
Z funkcją ochrony zaworów
 Rodzaj pracy Tryby pracy regulatora: komfort, standby, noc oraz zabezpieczenie przed zamarznięciem/przegrzaniem
 Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem
 Temperatura Pomiar temperatury przez czujnik wewnętrzny i/lub zewnętrzny z określeniem wartości

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
 Zgodność z RoHS Tak