





75662729



Q.1 - BP KNX 2 teclas+termóst., branco

Características técnicas

Instalação, montagem

Montagem Encastrar

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Funções

Com controlador de temperatura ambiente Sim

Dimensões

Profundidade da montagem	21,40 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	25 mm
Altura	70,90 mm
Largura	70,90 mm
Profundidade	34,80 mm

Equipamento

Número de pontos de comando 6

Controlos e indicadores

Com sinalizadores LED Sim

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Material	Termoplástico
Acabamento	Aveludado

Ecrã

Com display Sim

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Sim

Texto

Função	Para funções de interruptor, botão de pressão, reóstato, estores e termóstato Com função de proteção de válvula
Modo de funcionamento	Modos de funcionamento do controlador: conforto, espera, noite e modo de proteção contra frio/calor
Proteção	Com proteção contra desmantelamento
Temperatura	Medição da temperatura por meio de um sensor interno e/ou externo com formação de valor médio

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim