



LFF601149011

Unutrašnji ugao, podesiv, LF/LFF60110, crna

Tehničke karakteristike

Pribor

Vrsta pribora	Oblikovano/kalupljeno
---------------	-----------------------

Postavke

Ugaoni domet	83 - 97
--------------	---------

Dimenzije

Visina	60 mm
Širina	110 mm

Materijali

Materijal	PC-ABS
Obrada	Neobrađeno
Boja	Grafitna crna
RAL kod	9011

Sigurnost

Otpornost na udarce IK	IK07
------------------------	------

Standardi

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12	Ne
---	----

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 60 °C
-------------------	------------

Oprema

Sa zaštitnim filmom	Ne
---------------------	----