




TYA624B



Module de sortie pour volets roulants pour 4 moteurs 24V DC 6A

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS
----------------------------------	-----

Connectivité

Avec système bus radio-KNX	Non
----------------------------	-----

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

Équipement

Avec interrupteur pour commutation manuelle	Oui
---	-----

Matière

Couleur	Gris clair
---------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	6 A
-------------------------	-----

Courant de commutation max.	6 A
-----------------------------	-----

Tension

Tension de service par bus	21 - 32 V
----------------------------	-----------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.75 - 2.5 mm ²
---	----------------------------

Section de raccordement en câble rigide	0.75 - 2.5 mm ²
---	----------------------------

Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

Textes

Fonction	Avec fonction de positionnement pour la position du volet roulant Avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme Avec fonction protection solaire
----------	--

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
----------------------	--------------------------------------

Mode de fonctionnement	Fonctionnement uniquement en volet
------------------------	------------------------------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----