




TYA624B



Modulo KNX 4 uscite 6A 24V CC per motori tapparelle configurazione ETS 4M

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata ETS

Connettività

Con sistema bus radio KNX No

Installazione, montaggio

Montaggio su Guida DIN

Materiali

Colore Grigio chiaro

Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale Sì

Corrente

Corrente nominale 6 A

Max. corrente di commutazione 6 A

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus 21 - 32 V

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Connessione

Sezione conduttore flessibile 0.75 - 2.5 mm²

Sezione conduttore rigido 0.75 - 2.5 mm²

Numero di moduli

Numero di moduli 4

Testo

Funzione Con funzione di posizionamento per la regolazione delle tende o tapparelle elettriche
Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme
Con funzione parasole

Tipo di connessione Con terminali QuickConnect

Modalità di esercizio Modalità di esercizio solo persiane avvolgibili

Sostenibilità

Conformità ROHS Sì