




75662785



Sensore a tasti doppio con Termostato KNX - Serie S.1/B.3/B.7 x antrac.e alu

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Funzioni

Con termostato per ambienti Si

Serie

Altezza 55,30 mm

Larghezza 55,80 mm

Profondità 13,85 mm

Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento 6

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED Si

Materiali

Colore Antracite

Codice RAL 7021

Materiale Materiale termoplastico

finitura superficiale Lucido

Accessori

Con campo per l'etichetta Si

Schermo

Con display Si

Testo

Funzione Per funzioni interruttore, pulsante passo-passo, dimmer, veneziane e di impostazione della temperatura
Con funzione di protezione valvola

Modalità di esercizio Modalità di esercizio di regolazione: esercizio comfort, stand-by, notturno e protezione antigelo/caldo

Protezione Con protezione antismontaggio

Temperatura Misurazione temperatura tramite sonda interna e/o esterna con calcolo valore medio

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si