



75662785



Tryckknapp, RTR display, 4 knappar, KNX, Antracit, S.1

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering Infälld montering

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45 °C

Funktioner

Med temperaturgivare Ja

Dimensioner

Höjd 55,30 mm

Bredd 55,80 mm

Djup 13,85 mm

Utrustning

Antal manöverpunkter 6

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering Ja

Material

Färg Antracit

RAL-kod 7021

Material Termoplast

Ytbehandling Blank

Tillbehör

Har märksfält Ja

Skärm

Med display Ja

Text

Funktion För brytar-, tryckknapps-, dimmer-, jalusi- och termostatfunktioner
Med ventilskyddsfunktion

Driftläge Driftlägen: komfort, standby, nattsänkning, natt- och frost-/värmeskyddsläge

Avsäkring Med demonteringsskydd

Temperatur Temperaturmätning via intern och/eller extern sensor med medelvärdesbildning