




75662785



Tryckknapp, RTR display, 4 knappar, KNX, Antracit, S.1

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45 °C
------------------	------------

Funktioner

Med temperaturgivare	Ja
----------------------	----

Dimensioner

Höjd	55,30 mm
Bredd	55,80 mm
Djup	13,85 mm

Utrustning

Antal manöverpunkter	6
----------------------	---

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering	Ja
--------------------	----

Material

Färg	Antracit
RAL-kod	7021
Material	Termoplast
Ytbehandling	Blank

Tillbehör

Har märksfält	Ja
---------------	----

Skärm

Med display	Ja
-------------	----

Text

Funktion	För brytar-, tryckknapps-, dimmer-, jalousi- och termostاتفunktioner Med ventilskyddsfunktion
Driftläge	Driftlägen: komfort, standby, nattsänkning, natt- och frost-/värmeskyddsläge
Avsäkring	Med demonteringsskydd
Temperatur	Temperaturmätning via intern och/eller extern sensor med medelvärdesbildning

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja