



75662774



Sensore a tasti doppio con Termostato KNX - Serie K.1 alu

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su

Montaggio a incasso

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio

-5 - 45 °C

Funzioni

Con termostato per ambienti

Sì

Serie

Altezza

55,10 mm

Larghezza

70,90 mm

Profondità

14,35 mm

Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento

6

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED

Sì

Materiali

Colore

Alluminio

Codice RAL

9006

Materiale

Materiale termoplastico

finitura superficiale

Opaco

Acessori

Con campo per l'etichetta

Sì

Schermo

Con display

Sì

Testo

Funzione

Per funzioni interruttore, pulsante passo-passo, dimmer, veneziane e di impostazione della temperatura

Modalità di esercizio

Modalità di esercizio di regolazione: esercizio comfort, stand-by, notturno e protezione antigelo/caldo

Protezione

Con protezione antismontaggio

Temperatura

Misurazione temperatura tramite sonda interna e/o esterna con calcolo valore medio

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free

Sì

Conformità ROHS

Sì