




75662775



## Tastsensor met therm. 2-v, berker K.1, antraciet

### Technische eigenschappen

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Functionies

Met ruimtethermostaat Ja

#### Afmetingen

Hoogte 55,10 mm  
Breedte 70,90 mm  
Diepte 14,35 mm

#### Samenstelling

Aantal bedieningspunten 6

#### Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

#### Materiaal

Kleur Antraciet  
RAL-code 7021  
Materiaal Thermoplast  
Afwerking oppervlakte Glanzend

#### Toebehoren

Heeft tekstveld Ja

#### Scherf

Met display Ja

#### Teksten

Functie Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie- en temperatuurregelfuncties  
Modus Regelaarbedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/warmtebeschermingsmodus  
Beveiliging Met demontagebeveiliging  
Temperatuur Temperatuurmeting via interne en/of externe sensoren met gemiddelde berekening

#### Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja  
RoHS conform Ja