




10331606



## Centrumbricka universal, Antracit, S.1

### Tekniska egenskaper

#### Anslutning

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Anslutning/anslutningstyp | TAE |
| Antal anslutningar        | 1   |

#### Material

|              |            |
|--------------|------------|
| Färg         | Antracit   |
| RAL-kod      | 7021       |
| Ytbehandling | Matt       |
| Material     | Termoplast |
| Behandling   | Obehandlad |

#### Dimensioner

|       |       |
|-------|-------|
| Höjd  | 55 mm |
| Bredd | 55 mm |
| Djup  | 9 mm  |

#### Anslutning

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Typ av montering | Skruvmontering |
|------------------|----------------|

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet IK     | IK05 |

#### Text

|          |               |
|----------|---------------|
| Märkning | Utan märkfält |
|----------|---------------|

#### Lämplig för

|         |  |
|---------|--|
| S.x/B.x |  |
|---------|--|

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |