



75662780

**Sens. a tasti doppio con Termostato KNX - Serie S.1/B.3/B.7 x bianco pol.**

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su

Montaggio a incasso

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio

-5 - 45 °C

Funzioni

Con termostato per ambienti

Sì

Serie

Altezza

55,30 mm

Larghezza

55,80 mm

Profondità

13,85 mm

Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento

6

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED

Sì

Materiali

Colore

Bianco

Codice RAL

1013

Materiale

Materiale termoplastico

finitura superficiale

Lucido

Accessori

Con campo per l'etichetta

Sì

Schermo

Con display

Sì

Testo

Funzione

Per funzioni interruttore, pulsante passo-passo, dimmer, veneziane e di impostazione della temperatura
Con funzione di protezione valvola

Modalità di esercizio

Modalità di esercizio di regolazione: esercizio comfort, stand-by, notturno e protezione antigelo/caldo

Protezione

Con protezione antismontaggio

Temperatura

Misurazione temperatura tramite sonda interna e/o esterna con calcolo valore medio

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free

Sì

Conformità ROHS

Sì