




WXP4612

## GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2x2 ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ COPPER ALUMINIUM

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Χωρητικότητα

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Αριθμός στοιχείων διακόπτη | 2 |
| Αριθμός στοιχείων          | 4 |

#### Υλικά

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Χρώμα                | Copper aluminium |
| Κωδικός RAL          | 3022             |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Ματ              |
| Υλικό                | Αλουμίνιο        |
| Μεταχείριση          | Βουρτσισμένο     |

#### Διαστάσεις

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Ύψος                      | 87,70 mm |
| Πλάτος                    | 163 mm   |
| Βάθος                     | 9,30 mm  |
| Αριθμός μονάδων οριζόντια | 2        |
| Αριθμός μονάδων κάθετα    | 1        |

#### Παρελκόμενα

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Πλακίδια με θέση επιγραφής | Όχι |
|----------------------------|-----|

#### Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP21 |
| Αντοχή σε κρούση IK       | IK05 |

#### Συνθήκες χρήσης

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10 - 35 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Βιωσιμότητα

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS               | Ναι |