



WXP4608

Okvir, 8M, gallery, 71mm, bakar aluminij

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	1
Broj modula	8

Materijali

Boja	Bakar
RAL kod	3022
Obrada površine	Mat
Materijal	Aluminij Polikarbonat (PC)
Obrada	Brušeno

Dimenzije

Visina	87,70 mm
Širina	235 mm
Dubina	9,30 mm

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno
-----------------------------	------------------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da