



WXP4602

## GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 2 ΣΤ. COPPER ALUMINIUM

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων διακόπτη	1
Αριθμός στοιχείων	2

#### Υλικά

Χρώμα	Copper aluminium
Κωδικός RAL	3022
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Αλουμίνιο πολυανθρακικό (PC)
Μεταχείριση	Βουρτσισμένο

#### Διαστάσεις

Ύψος	87,70 mm
Πλάτος	92 mm
Βάθος	9,30 mm

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης	Οριζόντια
---------------------------	-----------

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP21
Αντοχή σε κρούση IK	IK05

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - 35 °C
-------------------------	-------------

#### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι