



75143134



IP20

## KNX-touch geconfig. 3-v, berker TS Sensor glas, alu

### Technische eigenschappen

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Funcies

Met ruimtethermostaat Ja

#### Vermogen

Stroomverbruik 12,50 mA

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 24,20 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 27 mm

Hoogte 160 mm

Breedte 86 mm

Diepte 37,70 mm

#### Samenstelling

Aantal bedieningspunten 6

#### Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

#### Materiaal

Kleur Aluminium

RAL-code 9006

Materiaal Aluminium  
Glas

Afwerking oppervlakte Glanzend

#### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

#### Scherm

Met display Nee

#### Teksten

Functie Voor schakel-, impuls, dim- en jaloeziefuncties  
Blokkeerfunctie voor de sensorvlakken, bijv. voor het schoonmaken van de  
glasoppervlakken

Montagewijze Voor verticale montage

Temperatuur Extra aansluiting voor externe temperatuursensor  
Geïntegreerde temperatuursensor voor bedrijf als regelaar bijpost  
Temperatuurmeting via interne temperatuursensor of extern communicatie-  
object

#### Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja