



75143134



IP20

Stakleni senzor, 3-struki, komfor/konfigurisan, sa BCU, KNX, aluminij

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

Funkcije

Sa regulatorom sobne temperature Da

Snaga

Trenutna potrošnja 12,50 mA

Dimenzije

Ugrađena dubina 24,20 mm
 Montažna dubina ugradbenih kutija 27 mm
 Visina 160 mm
 Širina 86 mm
 Dubina 37,70 mm

Oprema

Broj aktorskih tačaka 6

Kontrole i indikatori

S LED indikacijom Da

Materijali

Boja Aluminij
 RAL kod 9006
 Materijal Aluminij
 Staklo
 Obrada površine Sjajno

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Ekran

Sa ekranom Ne

Tekst

Funkcija Za funkcije prekidača, tastera, regulatora svjetla i žaluzina
 Funkcija blokiranja površine senzora, npr. za čišćenje staklene površine
 Način instalacije Za vertikalnu montažu
 Temperatura Dodatni priključak za senzor vanjske temperature
 Integrisani senzor temperature za rad kao produžna jedinica kontrolera
 Mjerenje temperature putem unutrašnjeg temperaturnog senzora ili
 vanjskog komunikacijskog objekta

Održivost

REACH-bez SVHC Da
 Usklađeno sa RoHS Da