



75143134



IP20

Скляний сенсор 3-канал., 'Комфорт', конфігуруємий, алюміній, TS Sensor

Технічні характеристики

Умови використання

Робоча температура -5 - 45 °C

Потужність

Поточне споживання 12,50 mA

Розміри

Вбудована глибина 24,20 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 27 mm

Висота 160 mm

Ширина 86 mm

Глибина 37,70 mm

Обладнання

Кількість точок керування 6

Матеріали

Код RAL 9006

Sustainability

Відповідність REACH Yes

Відповідність RoHS Yes