




75143150



IP20

Sensore touch triplo comfort KNX - Serie R.3 vetro bianco polare

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Funzioni

Con termostato per ambienti	Sì
-----------------------------	----

Potenza

Corrente assorbita	12,50 mA
--------------------	----------

Serie

Profondità di installazione	12,90 mm
Profondità delle scatole da incasso	16 mm
Altezza	152 mm
Larghezza	81 mm
Profondità	23 mm

Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento	6
--------------------------------	---

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED	Sì
----------------------	----

Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
Materiale	Vetro
finitura superficiale	Lucido

Accessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Schermo

Con display	No
-------------	----

Testo

Funzione	Per funzioni interruttori, pulsanti, regolatori luce e veneziane Funzione di blocco per superfici sensibili, ad es. per la pulizia della superficie del vetro
Tipo di montaggio	Per installazione verticale
Temperatura	Collegamento aggiuntivo per sonda termica esterna Sonda termica integrata da utilizzare come derivazione di regolazione Misurazione della temperatura tramite sonda termica interna od oggetto di comunicazione esterno

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì