




75143150



IP20

### R.3 Sensor dotykowy 3-krotny konfigurowalny, szkło, biały

#### Właściwości techniczne

##### Instalacja, montaż

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

##### Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

##### Funkcje

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Z termostatem pokojowym | Tak |
|-------------------------|-----|

##### Moc

|             |          |
|-------------|----------|
| Pobór prądu | 12,50 mA |
|-------------|----------|

##### Wymiary

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Zakres głębokości wbudowania | 12,90 mm |
| Wbudowane puszkki podtynkowe | 16 mm    |
| Wysokość                     | 152 mm   |
| Szerokość                    | 81 mm    |
| Głębokość                    | 23 mm    |

##### Sprzęt

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Liczba punktów sterowania | 6 |
|---------------------------|---|

##### Elementy sterujące i wskaźniki

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Ze wskaźnikiem LED | Tak |
|--------------------|-----|

##### Materiały

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Kolor                   | Biały  |
| Kod RAL                 | 9010   |
| Materiał                | Szkło  |
| Wykończenie powierzchni | Połysk |

##### Akcesoria

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

##### Ekran

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Z wyświetlaczem | Nie |
|-----------------|-----|

##### Dodatkowe informacje

|             |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja     | Funkcje : załączenie/przyciśnięcie, ściemnianie i sterowanie żaluzjami<br>Funkcja blokady powierzchni sensorów, np. w celu oczyszczenia powierzchni szklanej                                                                            |
| Montaż      | Do montażu pionowego                                                                                                                                                                                                                    |
| Temperatura | Dodatkowe przyłącze dla zewnętrznego czujnika temperatury<br>Zintegrowany czujnik temperatury do pracy jako rozszerzenie regulatora<br>Pomiar temperatury przez wewnętrzny czujnik temperatury lub zewnętrznego obiektu komunikacyjnego |

##### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |