




75143150



IP20

KNX-touch geconfig. 3-v, berker R.3 glas, polarwit

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Funcies

Met ruimtethermostaat Ja

Vermogen

Stroomverbruik 12,50 mA

Afmetingen

Inbouwdiepte 12,90 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 16 mm

Hoogte 152 mm

Breedte 81 mm

Diepte 23 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten 6

Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Materiaal Glas

Afwerking oppervlakte Glanzend

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Scherf

Met display Nee

Teksten

Functie Voor schakel-, impuls, dim- en jaloeziefuncties
Blokkeerfunctie voor de sensorvlakken, bijv. voor het schoonmaken van de glasoppervlakken

Montagewijze Voor verticale montage

Temperatuur Extra aansluiting voor externe temperatuursensor
Geïntegreerde temperatuursensor voor bedrijf als regelaar bijpost
Temperatuurmeting via interne temperatuursensor of extern communicatie-object

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja