



75143150



IP20

## Dotykový sensor 3-násobný komfort R.3 sklo, bílá

### Technické vlastnosti

#### Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

#### Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

#### Funkce

S prostorovým termostatem Ano

#### Výkon

Příkon 12,50 mA

#### Rozměry

Vestavěná hloubka 12,90 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 16 mm

Výška 152 mm

Šířka 81 mm

Hloubka 23 mm

#### Vybavení

Počet ovládacích bodů 6

#### Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED Ano

#### Materiál

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Materiál Sklo

Povrchová úprava Lesklý

#### Příslušenství

Popisové pole Ne

#### Obrazovka

S displejem Ne

#### Texty

Funkce Pro funkce: spínání, snímání, stmívání a žaluzie  
Funkce blokování pro povrch snímače, např. pro účely čištění skla

Způsob montáže Pro svislou montáž

Teplota Doplňková přípojka pro externí čidlo teploty  
Integrovaný snímač teploty pro provoz jako rozšiřující jednotka čidla pohybu  
Měření teploty prostřednictvím interního snímače teploty nebo externího komunikačního objektu

#### Udržitelnost

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směnicí RoHS Ano