




75143150



IP20

Скляний сенсор 3-канал., "Комфорт", конфігуруємий, пол.білизна, TS Sensor R.3

### Технічні характеристики

#### Умови використання

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Робоча температура | -5 - 45 °C |
|--------------------|------------|

#### Потужність

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Поточне споживання | 12,50 mA |
|--------------------|----------|

#### Розміри

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Вбудована глибина | 12,90 mm |
|-------------------|----------|

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Вбудовувані коробки прихованого монтажу | 16 mm |
|-----------------------------------------|-------|

|        |        |
|--------|--------|
| Висота | 152 mm |
|--------|--------|

|        |       |
|--------|-------|
| Ширина | 81 mm |
|--------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Глибина | 23 mm |
|---------|-------|

#### Обладнання

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Кількість точок керування | 6 |
|---------------------------|---|

#### Матеріали

|         |      |
|---------|------|
| Код RAL | 9010 |
|---------|------|

#### Sustainability

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Відповідність REACH | Yes |
|---------------------|-----|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Yes |
|--------------------|-----|