




75143155



KNX-touch geconfig. 3-v, berker R.3 glas, zwart

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Funcies

Met ruimtethermostaat	Ja
-----------------------	----

Vermogen

Stroomverbruik	12,50 mA
----------------	----------

Afmetingen

Inbouwdiepte	12,90 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	16 mm
Hoogte	152 mm
Breedte	81 mm
Diepte	23 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten	6
-------------------------	---

Bediening en signalering

Met led-indicatie	Ja
-------------------	----

Materiaal

Kleur	Zwart
RAL-code	9005
Materiaal	Glas
Afwerking oppervlakte	Glanzend

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Scherf

Met display	Nee
-------------	-----

Teksten

Functie	Voor schakel-, impuls, dim- en jaloeziefuncties Blokkeerfunctie voor de sensorvlakken, bijv. voor het schoonmaken van de glasoppervlakken
Montagewijze	Voor verticale montage
Temperatuur	Extra aansluiting voor externe temperatuursensor Geïntegreerde temperatuursensor voor bedrijf als regelaar bijpost Temperatuurmeting via interne temperatuursensor of extern communicatie-object

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja