



75143155



IP20

**Dotykový sensor 3-násobný komfort R.3 sklo, černá**

**Technické vlastnosti**

**Instalace, montáž**

Montáž Zapuštěná montáž

**Podmínky použití**

Provozní teplota -5 - 45 °C

**Funkce**

S prostorovým termostatem Ano

**Výkon**

Příkon 12,50 mA

**Rozměry**

Vestavěná hloubka	12,90 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	16 mm
Výška	152 mm
Šířka	81 mm
Hloubka	23 mm

**Vybavení**

Počet ovládacích bodů 6

**Ovládací prvky a indikátory**

S kontrolkou LED Ano

**Materiál**

Barva	Černá
Kód RAL	9005
Materiál	Sklo
Povrchová úprava	Lesklý

**Příslušenství**

Popisové pole Ne

**Obrazovka**

S displejem Ne

**Texty**

Funkce	Pro funkce: spínání, snímání, stmívání a žaluzie Funkce blokování pro povrch snímače, např. pro účely čištění skla
Způsob montáže	Pro svislou montáž
Teplota	Doplňková přípojka pro externí čidlo teploty Integrovaný snímač teploty pro provoz jako rozšiřující jednotka čidla pohybu Měření teploty prostřednictvím interního snímače teploty nebo externího komunikačního objektu

**Udržitelnost**

Bez REACH-SVHC	Ano
V souladu se směnicí RoHS	Ano