Fiche technique du produit
HW4W440FS

HW4W440FS

Interrupteur Ouvert HW4 4000A 4P Fixe

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant assigné nominal	4000 A
Architecture	
Nombre de pôles	4
Type de boitier	Produit complet
Tension	
Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12000 V
Courant électrique	
Courant de courte durée admissible Icw t=1 S 220 - 240 V AC selon IEC 60947-3	85 kA
Courant de courte durée admissible Icw t=1 S 380 - 415 V AC selon IEC 60947-3	85 kA
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Conditions d'utilisation	
Température de service	-25 - 70 °C
Durabilité	
REACh-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui