



SK602

Commutateur de voltmètre 7 positions

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

20 A

Capacité

Nombre de modules

3

Fréquence

Fréquence

50 - 50 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service

-10 - 40 °C

Température de stockage/transport

-40 - 80 °C

Connectivité

Type de raccordement

Borne à vis

Raccordement

Section de raccordement en câble souple

1.5 - 10 mm²

Section de raccordement en câble rigide

1 - 6 mm²

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

1 W

Dimensions

Hauteur

85 mm

Largeur

70 mm

Profondeur

64 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)

IP20

Installation, montage

Montage sur

Rail DIN

Tension

Tension assignée d'isolement

690 V

Durabilité

Sans halogène

Oui

REACH-sans SVHC

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui

Photos | dessins

