



SK602

Comutador voltímetro 7 posições 20A

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal 20 A

Capacidade

Número de módulos 3

Frequência

Frequência 50 - 50 Hz

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 40 °C

Temperatura de armazenamento/transporte -40 - 80 °C

Conetividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Conexão

Secção transversal de condutor flexível 1,5 - 10 mm²

Secção transversal de condutor rígido 1 - 6 mm²

Potência

Potência total dissipada em IN 1 W

Dimensões

Altura 85 mm

Largura 70 mm

Profundidade 64 mm

Segurança

Índice de proteção IP IP20

Instalação, montagem

Montagem Calha DIN

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui 690 V

Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHS Sim

Imagens e esquemas

