



SK602

Voltmetrový přepínač 7 poloh, 10A,400V

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	20 A
-----------------	------

Kapacita

Počet modulů	3
--------------	---

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 40 °C
Skladovací/přepravní teplota	-40 - 80 °C

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	1,5 - 10 mm ²
Průřez plného vodiče	1 - 6 mm ²

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	1 W
--	-----

Rozměry

Výška	85 mm
Šířka	70 mm
Hloubka	64 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Instalace, montáž

Montáž	Lišta DIN
--------	-----------

Napětí

Jmenovité izolační napětí	690 V
---------------------------	-------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

