



SK602

Voltmetrový přepínač 7 poloh, 10A,400V

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 20 A

Kapacita

Počet modulů 3

Frekvence

Frekvence 50 - 50 Hz

Podmínky použití

Provozní teplota -10 - 40 °C

Skladovací/přepravní teplota -40 - 80 °C

Konektivita

Typ připojení Šroubová svorka

Připojení

Průřez flexibilního vodiče 1,5 - 10 mm²

Průřez plného vodiče 1 - 6 mm²

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 1 W

Rozměry

Výška 85 mm

Šířka 70 mm

Hloubka 64 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Instalace, montáž

Montáž Lišta DIN

Napětí

Jmenovité izolační napětí 690 V

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Ilustrace a výkresy

