



FU22LN

**Quadro da incasso equipaggiato IP41 H537 48 moduli vegaD**

**Caratteristiche tecniche**

**Installazione, montaggio**

Adatto per l'uso esterno	No
Montaggio su	Montaggio a incasso

**Corrente**

Corrente nominale	160 A
-------------------	-------

**Equipaggiamento**

Numero di guide DIN	2
Numero di file	2
Numero di sezioni in larghezza	2
Con serratura	No
Con morsettiera di neutro	No

**Numero di moduli**

Numero di moduli	48
------------------	----

**Serie**

Altezza	537 mm
Larghezza	600 mm
Profondità	150 mm
Larghezza di montaggio	550 mm
Profondità di installazione	110 mm
Numero di unità in larghezza	24

**Porta / coperchio**

Porta/frontale trasparente	No
----------------------------	----

**Connessione**

Numero di ingressi per tubi	4
-----------------------------	---

**Materiali**

Materiale	Metallo Plastica
Codice RAL	9010
Colore	Bianco puro

**Equipaggiamento**

Con morsettiera di terra	No
Con piastra di montaggio	No

**Protezione**

Classe protezione	Isolamento classe II
Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP30
Tipo di bloccaggio	Senza serratura

**Sostenibilità**

Conformità ROHS	Si
-----------------	----