



SK603

Ampèremeteromschakelaar 20 A 400 V

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	20 A
-----------------	------

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	1,5 - 10 mm ²
Doorsnede stijve geleider	1 - 6 mm ²

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1 W
----------------------------------	-----

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	70 mm
Diepte	64 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	690 V
Nominale spanning Ue	400 - 400 V

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Architectuur

Pooltype	3P+N
----------	------

Uitrusting

Met batterij	Nee
--------------	-----

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

