



SK603

Ampèremeteromschakelaar 20 A 400 V

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 20 A |
|-----------------|------|

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 3 |
|----------------|---|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 - 40 °C |
| Opslag-/transport-temperatuur | -40 - 80 °C |

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
|---------------|--------------------|

Aansluiting

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader | 1,5 - 10 mm ² |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 1 - 6 mm ² |

Vermogen

| | |
|----------------------------------|-----|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 1 W |
|----------------------------------|-----|

Afmetingen

| | |
|---------|-------|
| Hoogte | 85 mm |
| Breedte | 70 mm |
| Diepte | 64 mm |

Veiligheid

| | |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--|------|

Spanning

| | |
|------------------------------|-------------|
| Nominale isolatiespanning Ui | 690 V |
| Nominale spanning Ue | 400 - 400 V |

Installatie, montage

| | |
|---------------|----------|
| Gemonteerd op | DIN-rail |
|---------------|----------|

Uitvoering

| | |
|----------|------|
| Pooltype | 3P+N |
|----------|------|

Samenstelling

| | |
|--------------|-----|
| Met batterij | Nee |
|--------------|-----|

Duurzaamheid

| | |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |

Afbeeldingen | tekeningen

