



SK604

### Commutateur à gradins 4 directions+O 20A

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	20 A
-------------------------	------

##### Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

##### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 40 °C
------------------------	-------------

Température de stockage/transport	-40 - 80 °C
-----------------------------------	-------------

#### Connectivité

Type de raccordement	Borne à vis
----------------------	-------------

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

Section de raccordement en câble rigide	1 - 6 mm <sup>2</sup>
---	-----------------------

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	1 W
-----------------------------------	-----

#### Dimensions

Hauteur	85 mm
---------	-------

Largeur	70 mm
---------	-------

Profondeur	64 mm
------------	-------

#### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

#### Tension

Tension assignée d'isolement	690 V
------------------------------	-------

Tension assignée d'emploi Ue	660 - 660 V
------------------------------	-------------

#### Equipement

Avec batterie	Non
---------------	-----

#### Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Photos | dessins

