



SK604

**Stappenschakelaar 4 standen + uitstand, 20 A 400 V**

**Technische karakteristieken**

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom 20 A

**Capaciteit**

Aantal modules 3

**Frequentie**

Frequentie 50 - 50 Hz

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -10 - 40 °C

Opslag-/transport-temperatuur -40 - 80 °C

**Connectiviteit**

Type connector/stekker Schroefaansluiting

**Aansluiting**

Doorsnede soepele geleider 1,5 - 10 mm<sup>2</sup>

Doorsnede stijve geleider 1 - 6 mm<sup>2</sup>

**Vermogen**

Totaal vermogensverlies onder IN 1 W

**Afmetingen**

Hoogte 85 mm

Breedte 70 mm

Diepte 64 mm

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP IP20

**Spanning**

Nominale isolatiespanning Ui 690 V

Nominale spanning Ue 660 - 660 V

**Uitrusting**

Met batterij Nee

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja

REACH conform Ja

RoHS conform Ja

Afbeeldingen | tekeningen

