



SK604

Commutateur à gradins 4 directions+O 20A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	20 A
-------------------------	------

Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 40 °C
------------------------	-------------

Température de stockage/transport	-40 - 80 °C
-----------------------------------	-------------

Connectivité

Type de connexion / prise	Borne à vis
---------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1.5 - 10 mm ²
---	--------------------------

Section de raccordement en câble rigide	1 - 6 mm ²
---	-----------------------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	1 W
-----------------------------------	-----

Dimensions

Hauteur	85 mm
---------	-------

Largeur	70 mm
---------	-------

Profondeur	64 mm
------------	-------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Tension

Tension assignée d'isolement	690 V
------------------------------	-------

Tension assignée d'emploi Ue	660 - 660 V
------------------------------	-------------

Équipement

Avec batterie	Non
---------------	-----

Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Illustrations | dessins

