



SK604

Stappenschakelaar 4 standen + uitstand, 20 A 400 V

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	20 A
-----------------	------

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1,5 - 10 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1 - 6 mm ²

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1 W
----------------------------------	-----

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	70 mm
Diepte	64 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	690 V
Nominale spanning Ue	660 - 660 V

Samenstelling

Met batterij	Nee
--------------	-----

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

