



SK604

Comutador de pólos 4 posições 20A

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	20 A
------------------	------

Capacidade

Número de módulos	3
-------------------	---

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 40 °C
------------------------------	-------------

Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 80 °C
---	-------------

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

Ligações

Secção transversal de condutor flexível	1.5 - 10 mm ²
---	--------------------------

Secção transversal de condutor rígido	1 - 6 mm ²
---------------------------------------	-----------------------

Potência

Potência total dissipada em IN	1 W
--------------------------------	-----

Dimensões

Altura	85 mm
--------	-------

Largura	70 mm
---------	-------

Profundidade	64 mm
--------------	-------

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	690 V
---------------------------------	-------

Tensão nominal de funcionamento Ue	660 - 660 V
------------------------------------	-------------

Equipamento

Com bateria	Não
-------------	-----

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
-------------------	-----

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----

Imagens e esquemas

