



75143160



IP20

Скляний сенсор 3-канал., "Комфорт", конфігуруємий, пол.білизна, TS Sensor R.1

Технічні характеристики

Умови використання

Робоча температура -5 - 45 °C

Потужність

Поточне споживання 12,50 mA

Розміри

Вбудована глибина 12,90 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 16 mm

Висота 152 mm

Ширина 81 mm

Глибина 23 mm

Обладнання

Кількість точок керування 6

Матеріали

Код RAL 9010

Sustainability

Відповідність REACH Yes

Відповідність RoHS Yes